



leer für Drähte, Schnüre, Kabel, etc.
mit Kabelhaspel

verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und Feststellbremse

Bedienungsanleitung

Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

Transport und Lagerung:

Beachten Sie folgende Informationen:

Transport

- Die Kabeltrommel ist zum Transport mit einem Handgriff versehen. Zum Transport hier greifen.

Lagerung

- Trocken lagern, vor Frost und Hitze geschützt.
- an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort
- ggf. mit einer Hülle vor Staub schützen
- Lagertemperatur -5°C bis +50°C

Technische Daten:

Trommel-Ø	230mm
Abmessungen L/B/H	~ 23x20x32,5cm
Gewicht	~ 1,0kg

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z. B. Lösungsmittel, alkoholische Reiniger, Reinigungssprays etc.

Entsorgung



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich der Universal-Roller 12110 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) befindet." Die Vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse: as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen oder per Email: info@as-schwabe.de oder auf www.as-schwabe.de angefordert werden.