


DAS 30 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de





8x




12x



4x







1x



1x

Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (unter dem
oberen Boden)













Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrücken)








DGIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertrieb
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Wandbefestigung, Kippsicherung



H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100

Varianto







Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG

Industriestr. 80

32120 Hiddenhausen




info@flex-well.de







SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de






3,5x15



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Reihlingstangen vornehmen. (heranhohlen oder wegdrücken)