

AHS 30 Variante


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG

Industriestr. 80

32120 Hiddenhausen

info@flex-well.de



Ø5mm

10

3, 5x15

12x


34x

20x

10x



12x



Ø8x10

3, 5x15

M4x10






20x

56x

15x

20x

8x

 $4x$ 

4, 5x5

10

4,5x15

Ø8mm


1x

 $2x$

1x


1x

1x




Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)




Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen. (heranholen oder wegdrücken)





DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x



4x 8x 10x 2x 2x











4x



KHW 50 / KHW 100 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

US 40 B/ 50 B/ 60 B Varianto (Blocktype)

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

