



Montageanleitung

Art.-Nr.: 548.1010.42



800.0286.22.04







+














800.0286.20.51


=





Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
①	B548.01.0077 	1060 x 964	1
②	B548.01.0078 SW 	870 x 1895	2
③	B548.01.0079 FW 	1060 x 1895	1
④	B548.01.0080 RW 	1060 x 1895	1
⑤	B548.01.0081 	970 x 868	1
⑥	B548.03.0003 	540 x 950	1
⑦	B548.03.0004 	410 x 930	1
⑧	G548.01.0001 	18,5/29/475	2



Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
9	G548.01.0002 	30/30/475	3
10	G548.01.0003 	18,5/29/440	2
11	Siehe Montage Rückenlehnen MA 800.0286.22.29!		
12	Siehe Montage Rückenlehnen MA 800.0286.22.29!		
13	G548.01.0046 	14/73/1895	2
14	G548.01.0047 	14/68/1895	2
15	G548.01.0042 	18,5/18,5/972	2
16	G543.01.0043 	18,5/18,5/833	2

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
17	K107.5518.0000 	550 x 1895	1
18			2
19			2
20			2
21			1
22			1
23		10 m	1
24	 WARNUNG! Im Bodenelement und in den Wandelementen befinden sich großflächige Heizsysteme mit 230V Netzspannung. Nach erfolgreichem Aufbau der IR-Kabine gemäß Montageanleitung ist das Einbringen von Schrauben, Nägeln, Heftklammer etc. in die Kabinenelemente, sowie das teilweise oder ganzflächige Bedecken der Heizflächen (zum Beispiel mit Handtuch, Kissen) strengstens verboten! BRANDGEFAHR, LEBENSGEFAHR!	120 x 40	2




Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
25		4,0 x 60	20
26		4,0 x 50	6
27		4,0 x 40	10
28		3,5 x 35	35
29		3,0 x 30	100
30		3,5 x 15	20
31		1,6 x 30	35
32		200 x 240	1

Pos	Bild	Abmessung [mm]	Anzahl [Stück]
32M		4,5 x 70	2
33		130 x 170	1
33M1		3,9 x 25	4
33M2		Ø 12mm	4
34		200 cm lang	1
35			1
36			1
37			1




Achtung: Pos. 11 entfällt! Die Zierleisten an den Rückwänden werden durch ergonomisch geformte Rückenlehnen ersetzt! - Siehe Montage Rückenlehnen MA800.0286.22.29






1




2




3




B







A-1







A-2




4




5







A-1







A-2








6




7





8





A




+




9





A-1




A-2







- de -

Netzanschluss 230VAC	UN	→		Steckdose
Heizkreis 1	H1	→	②	Wandelement SW-links
	H1		-	nicht belegt
Heizkreis 2	H2	→	②	Wandelement SW-rechts
	H2	→	①	Bodenelement
Heizkreis 3	H3	→	④	Wandelement RW
	H3		-	nicht belegt
Dauerspannung 230VAC (max.60W)	UD		-	nicht belegt (optional)
Licht	L	→		Kabinenbeleuchtung Deckenelement
Sicherheitskreis	SK		-	nicht belegt (optional)
Bussystem	B	→	③③	Bedienungseinheit
	B		-	nicht belegt (optional)
Folienfühler	FF	→	④	Wandelement RW
Raumfühler	RF	→		Deckenelement, innen


- en -

AC 230 V mains connection	UN	→		Socket
Heating circuit 1	H1	→	2	Wall element (left SW)
	H1		-	Not assigned
Heating circuit 2	H2	→	2	Wall element (right SW)
	H2	→	1	floor element
Heating circuit 3	H3	→	4	Wall element RW
	H3		-	Not assigned
Continuous voltage AC 230 V (max. 60 W)	UD	-		Not assigned (optional)
Light	L	→		Cabin illumination Ceiling element
Safety circuit	SK	-		Not assigned (optional)
Bus system	B	→	33	Control unit
	B	-		Not assigned (optional)
Film sensor	FF	→	4	Wall element RW
Room sensor	RF	→		Ceiling element, inner





- fr -

Raccordement secteur 230 VAC	UN	→		Prise
Circuit de chauffage 1	H1	→	2	Élément de paroi SW - gauche
	H1	-	-	Non affecté
Circuit de chauffage 2	H2	→	2	Élément de paroi SW - droite
	H2	→	1	Élément de sol
Circuit de chauffage 3	H3	→	4	Élément de paroi RW
	H3	-	-	Non affecté
Tension permanente 230 VAC (max. 60 W)	UD	-	-	Non affecté (en option)
Lumière	L	→		Éclairage de la cabine Élément de plafond
Circuit de sécurité	SK	-	-	Non affecté (en option)
Système de bus	B	→	33	Unité de commande
	B	-	-	Non affecté (en option)
Capteur film	FF	→	4	Élément de paroi RW
Capteur pièce	RF	→		Élément de plafond, intérieur



- it -

Collegamento di rete 230 V CA	UN	→		Presa
Circuito di riscaldamento 1	H1	→	②	Elemento parete SW sinistra
	H1		-	Non occupato
Circuito di riscaldamento 2	H2	→	②	Elemento parete SW destra
	H2	→	①	Elemento pavimento
Circuito di riscaldamento 3	H3	→	④	Elemento parete RW
	H3		-	Non occupato
Tensione continua 230 V CA (max. 600 W)	UD	-		Non occupato (opzionale)
Luce	L	→		Illuminazione cabina Elemento soffitto
Circuito di sicurezza	SK	-		Non occupato (opzionale)
Sistema bus	B	→	③③	Unità di comando
	B	-		Non occupato (opzionale)
Sensore a membrana	FF	→	④	Elemento parete RW
Sensore ambiente	RF	→		Elemento soffitto, interno



11




B





12








de	Darstellung ohne Elektroteile
en	Representation without electrical parts
fr	schéma sans pièces électriques
it	Rappresentazione senza parti elettriche







13





A




14



A





+



Achtung: Die Montage der ergonomisch geformten Rückenlehne und der Zierleisten erfolgt nach Montageanleitung MA800.0286.22.29!

16



weka Holzbau GmbH , Johannesstraße 16 , D-17034 Neubrandenburg

EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Conformity



Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den einschlägigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

We herewith confirm that the appliance below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

Artikelbezeichnung: INFRAROT WÄRMEKABINE	
article description	
Artikelnummer:	548.1010.41.xx ; 548.1010.42.xx
article number	
Type	IR-C FLÄCHENSTRAHLER- KABINE MIT DIGITALER STEUERUNG
Baureihe:	548
Model	1010
Technische Daten :	230V / 50Hz, max. elektr. Einschaltleistung 3200 W
Technical data	Beleuchtung max. 40 W / 230 V , Standby 1,5 W
Sonstige Angaben :	Schutzklasse I
Further details	

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EC Directives / Directives CE concernées:

- ☒ 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); electromagnetic compatibility (EMC)
- ☒ 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinien; (LVD) low-voltage standards
- ☐ 2009/48/EG Sicherheit von Spielzeug; Safety standards of toys
- ☐ 2009/125/EG Ökodesign-Richtlinie, Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte ; setting of ecodesign requirements for energy-related products
- ☐ Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen; Regulation on materials and articles intended to come into contact with food 1935/2004/EC
- ☒ 2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS); Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Harmonisierte EN-Normen / Harmonized EN-standards:

EN 60335-1 ; EN 60335-2-53; EN 62233 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 60598-1

Neubrandenburg 04. Januar 2021
Datum/date

Unterschrift/sign
Geschäftsführer (Frank Albertsmeier)

Archivierung / For archives



Ⓢ Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Recycling-Alternative zur Rücksendeaufforderung:

Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerät kann hierfür auch einer Rücknahmestelle überlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes durchführt. Nicht betroffen sind den Altgeräten beigelegte Zubehörteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

weka

weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel. : +49 (0)395 42908-0
Fax : +49 (0)395 42908-83

**MA Art.-Nr.: 800.0286.22.04
T2-20.34**