



Externe Glocke für Visitor 1V (bis 95dB)

- Power: 5V1A
- USB Adapter
- Zurücksetzen: wird unterstützt
- Klingeltöne: 4
- Lautstärke: Einstellung per APP **bis zu 95dB**
- Frequenz: 868MHz
- Distanz: Max 80m (ohne Hindernis)
- Größe (mm): 60 × 23,8
- Gewicht (g): 32.7



Modellname:	CHIME
Art.Nr.:	BEASH-CHIME
EAN:	9120042776952
VPE:	20
Lieferumfang:	CHIME Glocke, Bedienungsanleitung

Kompatibel mit



und



Für



Bea-fon
Home-App



bea-fon Smart Home

Verkaufskartonage

CHIME



bea-fon

Smart Home
erweiterbare Klingel für VISITOR IV
expandable bell for VISITOR IV



Compatible



CHIME



High Security
Datensicherung auf
deutschem Server

CHIME



www.bea-fon.com Bea-fon Smart Home App

CHIME



High Security
Datensicherung auf
deutschem Server

Erweiterbare bell für VISITOR IV
Power: 5W (USB Adapter)
Input: Line In
Wiedergabe:
Volumen: gesteuert via APP (bis zu 95dB)
Wiedergabe:
Volumen: Max 95dB (abst. skali.)
Sprache: DE/EN
WLAN: 2,4 / 5 GHz
Compatibel BEA-SH-CHIME bell, operating instructions

Compatibilmente espandibile per VISITOR IV
Alimentazione: adattatore USB 5V/1A
Input: linea in ingresso
Sintesi: 4
Volumen: regolazione tramite APP fino a 95dB
Frequenza: 160 MHz
Dimensioni (mm): 80 x 23 x 8
Peso (kg): 0,27
Compatibile: compatibile BEA-SH-CHIME, istruzioni per l'uso

CHIME

Erweiterbare Klingel für VISITOR IV
Power: 5W (USB Adapter)
Eingang: Line In
Wiedergabe:
Volumen: gesteuert via APP (bis zu 95dB)
Frequenz: 160 MHz
Dimension: Max 80 x 23 x 8
Lebensdauer: BEA-SH-CHIME Klingel, Bedienungsanleitung

Compensabile estensibile para VISITOR IV
Potencia: adaptador USB 5V/1A
Entrada: compatible
Reproducción:
Volumen: gestión mediante APP hasta 95dB
Frecuencia: 160 MHz
Dimension: Max 80 x 23 x 8
Módulo: BEA-SH-CHIME, instrucciones de funcionamiento

Cloche extensible pour VISITOR IV
Alimentation: adaptateur USB 5V/1A
Distributeur: prise en charge
Synthèse: 4
Volumen: réglage via APP (jusqu'à 95 dB)
Fréquence: 160 MHz (sans interférence)
Taille (mm): 80 x 23 x 8
Poids (kg): 0,27
Notice: cloche BEA-SH-CHIME, mode d'emploi



EAN-13 number with
barcode

©Bea-fon Motion GmbH
www.bea-fon.com | info@bea-fon.com
E-Mail: info@bea-fon.com